

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.000

Akoestisch element

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.000 - Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair

Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.

Functies

Bestelnr.	SG 2376.000
Uitvoering	Continue of pulserende toon, 85 dB, max. 25 mA
Product omschrijving	Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Toepassingsgebieden	Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide
Kleur	Zwart
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Nominale spanning	24 V (AC/DC)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,09 kg
Brutogewicht	0,112 kg
Douanetariefnummer	85311095
ECLASS 8.0	27371237
Product omschrijving	SG Akoestische elementen, voor signaalzuilen, modulair, 24V AC/ DC, 85 dB, maximaal 25 mA, behuizing polyamide, zwart

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UR