

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.020

Akoestisch element

Staat: 1-2-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.020 - Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair

Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.

Functies

Bestelnr.	SG 2376.020
Uitvoering	Continue of pulserende toon, 85 dB, max. 25 mA
Product omschrijving	Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Toepassingsgebieden	Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide
Kleur	Zwart
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.09
Brutogewicht	0.106
Douanetariefnummer	85311095
EAN	4028177220454
ECLASS 8.0	27371237

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UR