

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.030

Akoestisch element

Staat: 6-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.030 - Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair

Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.

Functies

Bestelnr.	SG 2376.030
Uitvoering	Volume en 8 tonen instelbaar, 100 dB, max. 25 mA
Product omschrijving	Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Toepassingsgebieden	Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide
Kleur	Zwart
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,11 kg
Brutogewicht	0,112 kg
Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 8.0	27371237
Product omschrijving	SG Akoestische elementen, voor signaalzuilen, modulair, 230V, 100 dB, maximaal 25 mA, behuizing polyamide, zwart

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UR