

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2376.100 AS-interface-element

Staat: 16-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2376.100 - AS-interface-element voor signaalzuilen, modulair

Voor comfortabele aansturing van de signaalzuiltreden via AS-interface.



Functies

Bestelnr.	SM 2376.100
Technische gegevens	Standaard slave Max. 31 adressen Er kunnen maximaal 4 signaaltreden worden aangestuurd. Voeding omschakelbaar van interne busvoeding naar externe voedingsspanning Met programmeerinterface
Materiaal	Polycarbonaat
Kleur	Zwart, transparant
Diameter	70 mm
External auxiliary voltage	Externe voedingsspanning 24 V DC $\pm$ 10 % Stroombelastbaarheid max. 200 mA per element Stroomopname max. 75 mA Spanning bij signaalelement 24 V DC $\pm$ 10 % Kortsluit-/overbelastingsbeveiliging voorzekering M 1,6 A

Funcities

Internal auxiliary voltage	De voeding vindt plaats via de buskabel Stroombelastbaarheid max. 200 mA Stroomopname max. 250 mA Spanning bij signaalelement 18 – 31 V DC Kortsluit-/overbelastingsbeveiliging ingebouwd
Afmetingen	Hoogte: 56 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...50 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 54
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.119
Brutogewicht	0.12
Douanetariefnummer	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR
---------------	----