

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2383.030

TFT-houder

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2383.030 - TFT-houder

Geschikt voor de montage van TFT's op behuizingsbevestigingen CP-S, CP-L en verticale draagarm via behuizingsbevestiging, kantelbaar.



Functies

Bestelnr.	SM 2383.030
Product omschrijving	Geschikt voor de montage van TFT's met VESA 75/100. Aanpassing tot 21" aan bevestiging CP 40 (6501.070), bevestiging CP 60 voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm (6206.360), verticale draagarm via schuine hoekadapter +100°/-60° (6206.460).
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7024
Afmetingen	Breedte: 477 mm Hoogte: 372 mm Diepte: 110,5 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,033 kg
Brutogewicht	3,233 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,2 kg CO2 eq (Cat B)

Functies

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	SM TFT-houder, geschikt voor TFT's met VESA 75/100 tot 21 inch, plaatstaal, gelakt, RAL 7024