

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.100 EMC-schermbegel

Staat: 10-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.100 - EMC-schermbegel

Snelle montage zonder gereedschap: EMC-schermbegel tegen de kabelafscherming drukken en aan de van de rail haken, diameterveranderingen worden door een veer volledig gecompenseerd.

Functies

Bestelnr.	SZ 2388.100
Product omschrijving	Snelle montage zonder gereedschap: EMC-schermbegel tegen de kabelafscherming drukken en aan de bovenzijde van de rail haken. Diameterveranderingen worden volledig gecompenseerd door de veer van de EMC-schermbegel.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Schermdiameter (min.)	3 - 10 mm
Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	0,11 kg
Brutogewicht	0,123 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Product omschrijving	SZ EMC-schermbegel, voor schermdiameter 3-10 mm, plaatstaal, verzinkt