

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2388.850

## Rail

Staat: 25-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.850 - Rail voor EMC-schermbegel en trekontlasting

Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.



## Functies

|                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.            | SZ 2388.850                                                                                                                                                  |
| Uitvoering           | C-rail voor bevestiging van kabelklemmen<br>Hamerkopuitsparingen in 40 mm-raster voor kabelopvang door middel van kabelbinders                               |
| Product omschrijving | Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.                                                                                     |
| Voordelen            | Extra contactering via aanwezige boringen ( $\varnothing$ 9 mm) links of rechts op de rail<br>Voorbereid voor montage van EMC-schermbegel zonder gereedschap |
| Materiaal            | Spuitgietaluminium profiel                                                                                                                                   |
| Oppervlak            | Chroomvrij gepassiveerd                                                                                                                                      |
| Levering             | 1 rail<br>2 bevestigingsbeugels<br>Incl. bevestigingsmateriaal                                                                                               |
| Lengte               | 753 mm                                                                                                                                                       |
| Inbouwmogelijkheden  | op het horizontale/verticale kastprofiel<br>op montageplaat, ook zonder bevestigingsbeugels monteerbaar                                                      |
| Geschikt voor        | Behuizingstype: VX<br>TS<br>Breedte: = 800 mm                                                                                                                |

# Funcities

|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringseenheid     | 1 st.                                                                                                                         |
| Nettogewicht         | 0,63 kg                                                                                                                       |
| Brutogewicht         | 0,68 kg                                                                                                                       |
| Douanetariefnummer   | 76042990                                                                                                                      |
| ETIM 9               | EC002625                                                                                                                      |
| ETIM 8               | EC002625                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0           | 27189234                                                                                                                      |
| Product omschrijving | SZ Rail voor EMC-schermbegel en trekontlasting, 753x800 mm LxB, spuitgietaluminium profiel, oppervlak chroomvrij gepassiveerd |