

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2394.300

Rail voor interieurofbouw AX

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2394.300 - Rail voor interieurofbouw AX

Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk. Creëert een extra montageoppervlak voor bijv. VX-systeemchassis 23 x 64 mm, VX-systeemchassis 14 x 39 mm, kastverlichting, deurschakelaar, deurarretering, VX-kabelbevestigings- en -montagerails.



Functies

Bestelnr.	AX 2394.300
Product omschrijving	Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk. Variabel met 2 gatenpatronen, schept extra montageoppervlak voor bijv. systeemchassis 14 x 39 mm, verlichting, deurschakelaar, deurarretering, kabelslanghouder.
Voordelen	Modulair systeem voor AX Compatibel met de VX25 systeemtoebehoren Tijdbesparing door montage zonder boren De beschermklasse van de behuizing blijft behouden (geen mechanische bewerking nodig) Automatische potentiaalvereffening Meer draagvermogen en stabiliteit
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Rail voor interieurofbouw AX Adapters Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Bij inbouw van de systeemverlichting LED zijn VX-systeemchassis 23 x 64 mm of montagebeugels voor interieurofbouw nodig

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: AX Diepte: = 300 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,12 kg
Brutogewicht	1,16 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	AX-rail voor interieurofbouw, voor D: 300 mm