


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000 Kabelwartel HD

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Kabelwartel HD

Kabelwartel HD IP 68 (5 bar, 30 min.)



Functies

Bestelnr.	HD 2410.000
Uitvoering	Standaard
Voordelen	Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken. Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
Toepassingsgebieden	Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen Ultrareine zonetechniek (bijv. farma) Biotechnologie Chemische industrie
Materiaal	Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303) Afdichting: conform FDA 21 CFR 177.2600
Afmetingen	Schroefdraad: M12 x 1,5
Voor kabel-Ø	3 - 6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...100 °C

Funcities

Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,115 kg
Brutogewicht	0,123 kg
Douanetariefnummer	73181900
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	HD Kabelwartel, M12x1,5, kabeldiameter 3-6,5 mm, roestvaststaal, IP68

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring