

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.671

Kabelwartel polyamide

Staat: 8-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.671 - Kabelwartel polyamide

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 2411.671 |
| Voordelen | Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting |
| Materiaal | Polyamide 6 Afdichting: CR/NBR |
| Kleur | RAL 7035 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (5 bar, 30 min.) |
| Afmetingen | Hoogte: 53 mm |
| Schroefdraad | M63 x 1,5 |
| Schroefdraadlengte | 18 mm |
| Min. kabeldiameter | 34 mm |
| Max. kabeldiameter | 44 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 °C...100 °C |
| torque | 25 Nm |
| Sleutelwijdte | 65 mm |
| Afmetingen | Schroefdraad: M63 x 1,5 Schroefdraadlengte: 18 mm |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Leveringseenheid | 3 st. |
| Nettogewicht | 0,372 kg |
| Brutogewicht | 0,375 kg |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M63 x 1,5, voor kabels Ø 34-44 mm |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |