Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.325

Vlakke aardlitzen

Staat: 2-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 2412.325 - Vlakke aardlitzen

Van vertind koper, in verschillende lengten en doorsneden met opgeperste contacthulzen, gaan het skin-effect tegen, flexibele aansluitmogelijkheden.





Functies

Bestelnr.	SZ 2412.325
Product omschrijving	Van vertind koper, in verschillende lengten en doorsneden met opgeperste contacthulzen. Vlakke aardlitzen gaan het Skin-effect tegen en bieden tegelijkertijd zeer flexibele aansluitmogelijkheden.
Doorsnede	25 mm²
Aansluiting	M8 – M8
Opmerking	Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
Afmetingen	Lengte: 300 mm
Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	0,75 kg
Brutogewicht	0,788 kg
Douanetariefnummer	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Product omschrijving	SZ vlakke aardlitzen tbv EMC, M8x25 mm, L=300 mm, vertind koper

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)