


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2422.000 Inzetstukjes

Staat: 14-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2422.000 - Inzetstukjes voor dakplaat

Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten. Niet geschikt voor kraantransport.



## Funcities

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bestelnr.                | SZ 2422.000  |
| Product omschrijving     | Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten.  |
| Materiaal                | Zeskant profielstaal   |
| Oppervlak                | Verzinkt   |
| Levering                 | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Montage-instructie       | Niet geschikt voor kraantransport  |
| Afmetingen               | Hoogte: 10 mm  |
| Afmetingen               | Schroefdraad: M12  |
| Geschikt voor            | Behuizingstype: VX<br>TS   |
| Leveringseenheid         | 4 st.  |
| Nettogewicht             | 0,12 kg  |
| Brutogewicht             | 0,161 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 0,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 73269098   |

# Functies

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| ETIM 9               | EC002625   |
| ETIM 8               | EC002625   |
| ECLASS 8.0           | 27189234   |
| Product omschrijving | SZ Afstandsbout tbv dakplaat TS, hoogte 10 mm, schroefdraad M12, zeskantprofielstaal, verzinkt |

---