

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2460.650

## Binnenwerk

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2460.650 - Binnenwerk

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2460.650
Uitvoering	A
Materiaal	Zinkspuitwerk
Lengte	27 mm
Inbouw in een handgreepsysteem	Comforthandgreep AX Minicomforthandgreep AX Ergoform-S-handgreep standaard Ergoform-S-handgreep standaard voor kunststof kasten KS
Sluiting	Binnenwerk: 6,5 mm driekant (CNOMO)
Geschikt voor behuizingstype	KX E-Box AX AX IT Bedieningsbehuizingen AX AX kunststof EB BG AE TE TP midden- en bovendeel TP onderdelen Lessenaar TP lessenaardeksel Lessenaar TP lessenaardeur TP universele lessenaar Lessenaar CX Lessenaar-bovendeel CX CX lessenaar middendeel CX lessenaar onderdeel
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,019 kg

# Funcities

Brutogewicht	0,021 kg
Douanetariefnummer	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Product omschrijving	SZ Binnenwerk, uitvoering A, zinkspuitwerk, 6,5 mm driekant (CNOMO), L: 27 mm