


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2473.010

Beschermdak

Staat: 8-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2473.010 - Beschermdak voor AX

Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.



Funcities

| | |
|----------------------------|---|
| Bestelnr. | AX 2473.010 |
| Product omschrijving | Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen. |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Oppervlak | In één richting geschuurd, korrel 240 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouw mogelijkheden | Bij dynamische belastingen vast te schroeven |
| Afmetingen | Hoogte: 37 mm |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Geschikt voor | Behuizingstype: AX Breedte: = 600 mm Diepte: = 210 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Nettogewicht | 2,12 kg |
| Brutogewicht | 2,34 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Product omschrijving | AX Beschermdak, voor B/D: 600x210 mm, roestvaststaal |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|
