

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600 Interfacedeksel

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Interfacedeksel voor aardlekschakelaar

Volgens de norm EN 60 204-1 moeten alle stroomcircuits met een nominale stroom van ≤ 20 A, die contactdozen in of aan kasten/behuizingen voor machines van stroom voorzien, zijn beveiligd met een aardlekschakelaar met een nominale verschilstroom van ≤ 30 mA. Voorbereid voor de inbouw van standaard, 2-polige aardlekschakelaars.

Functies

Bestelnr.	SZ 2482.600
Uitvoering	Veerkrachtklemmen max. 2 x 2,5 mm ² , aansluiting achterzijde
Product omschrijving	Volgens de norm EN 60 204-1 moeten alle stroomcircuits met een nominale stroom van ≤ 20 A, die contactdozen in of aan kasten/ behuizingen voor machines van stroom voorzien, zijn beveiligd met een aardlekschakelaar met een nominale verschilstroom van ≤ 30 mA. Voorbereid voor de inbouw van standaard, 2-polige aardlekschakelaars.
Voordelen	Beveiliging tegen foutstromen en overbelasting Conform EN 60 204 Terugzetten van de aardlekschakelaar is mogelijk zonder de kast te openen Met veermechanisme houdt het deksel 30° geopend. Daardoor wordt het sluiten van het deksel niet meer vergeten.
Toepassingsgebieden	Als programmeerinterface voor besturingen Als onderhoudstoegang voor netwerken Voor het tijdelijk aansluiten van aanvullende apparaten Voor het snel koppelen aan bestaande netwerkstructuren Voor het programmeren en onderhouden van geïntegreerde componenten
Mogelijkheden	Een kliksluiting zorgt voor een betrouwbare afdichting. Het deksel kan indien gewenst worden vergrendeld.
Materiaal	Inbouwframe: kunststof PBT (zwart) Kunststof deksel: polycarbonaat (halftransparant)

Functies

Levering	Interfaceklep, compleet bestaat uit kunststof frame, contactdoos (VDE), RJ 45 (bus/bus, Cat 5e) en uitsparing voor FI-beveiligingsschakelaar Voordruk voor USB A (bus/bus) aanwezig 3 mm dubbelbaard met insteekbare draaiknop
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 117 mm Uitsparingshoogte: 91 mm
Opmerking	Interfaceklep mag uitsluitend met gemonteerde aardlekschakelaar worden gebruikt
Afmetingen	Breedte: 131 mm Hoogte: 127 mm
Nominale spanning	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,56 kg
Brutogewicht	0,569 kg
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Interfacedeksel voor aardlekschakelaar, 131x127 mm BxH, 250V 50/60Hz, 10-16A

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---