Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2537.010
Minicomforthandgreep

Staat: 1-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 2537.010 - Minicomforthandgreep voor AE met knevelsluiting

Voorbereid voor de inbouw van binnenwerken, veiligheidssluitingen en drukknopsluitingen met een lengte tot 26,5 mm.

Functies

Bestelnr.	SZ 2537.010
Uitvoering	voor binnenwerken
Product omschrijving	Voorbereid voor het inbouwen van binnenwerken of gangbare enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm alsmede veiligheids- en drukknopsluitingen.
Materiaal	Zinkspuitwerk
Kleur	RAL 7035
Inbouwmogelijkheden	Handgreepmontage verticaal vanaf kasthoogte 380 mm Handgreepmontage horizontaal vanaf kastbreedte 300 mm Vanaf een behuizingshoogte van 500 mm is de mini-comforthandgreep op het onderste sluitingspunt alleen horizontaal te monteren Vanaf een behuizingshoogte van 600 mm kan de mini-comforthandgreep op het onderste sluitingspunt 180° gedraaid, verticaal, gemonteerd worden
Geschikt voor behuizingstype	AE met knevelsluiting Wandbehuizingen AE met knevelsluiting Basis AE met knevelsluiting
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,48 kg
Brutogewicht	0,5 kg
Douanetariefnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327

Functies

ECLASS 8.0	27189266
Product omschrijving	SZ Minicomforthandgreep voor binnenwerken tbv AE Wandkast, zinkspuitwerk, RAL 7035