

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.300

Minicomforthandgreep AX

Staat: 28-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.300 - Minicomforthandgreep AX

De ontgrendelde handgreep wordt gezwenkt om de sluiting te openen.

Functies

| | |
|------------------------------|--|
| Bestelnr. | AX 2537.300 |
| Uitvoering | Voor hangslot, binnenwerken en halve profielcilinders |
| Product omschrijving | De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen. Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders en binnenwerken (volgens DIN 18 252). Uitvoering ASSA en KESO/KABA voorbereid voor enkele profielcilinders. |
| Materiaal | Zinkspuitwerk Kunststof |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm |
| Geschikt voor behuizingstype | AX met knevelsluiting plaatstaal AX IT met knevelsluiting KX E-Box VX deel deur Lessenaar CX Lessenaar-bovendeel CX CX lessenaar middendeel |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,32 kg |
| Brutogewicht | 0,324 kg |

Functies

| | |
|----------------------|--|
| Douanetariefnummer | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |
| Product omschrijving | AX Minicomforthandgreep, voor AX en KX met knevelsluiting, voor hangsloten en binnenwerken, of enkele profielcilinders |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-------------------------|
| Goedkeuringen | DNV UL + C-UL - FTFA |
|---------------|-------------------------|