

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Kunststof wartelplaten

Staat: 8-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.010 - Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten

Met uitdrukpoorten voor kabelwartels.

Functies

Bestelnr.	SZ 2560.010
Product omschrijving	Met uitdrukpoorten voor kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Afmetingen	Breedte: 160 mm Diepte: 70 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 1
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 bij correcte montage
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	0.51
Brutogewicht	0.605

Functies

Douanetariefnummer	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421