

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

Kunststof wartelplaten

Staat: 5-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.010 - Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten

Met uitdrukpoorten voor kabelwartels.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2561.010
Product omschrijving	Met uitdrukpoorten voor kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Afmetingen	Breedte: 330 mm Diepte: 90 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 3
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	1,13 kg
Brutogewicht	1,396 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

# Funcities

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Product omschrijving

SZ Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 3,  
RAL 7035