

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.100

Metalen wartelplaat

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.100 - Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoorten

Gaten voor de wartels eenvoudig met een schroevendraaier verwijderen, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.

Functies

Bestelnr.	SZ 2561.100
Product omschrijving	De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	9 x M20 4 x M25 2 x M32
Afmetingen	Breedte: 330 mm Diepte: 90 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 3
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66 bij montage in de gebruikelijke positie, onder
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,31 kg
Brutogewicht	0,356 kg
Douanetariefnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Funcities

Product omschrijving

SZ Metalen wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 3, 330x90 mm BxHxD, 9xM20, 4xM25, 2xM32, plaatstaal, RAL 7035