

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.300

Kunststofwartelplaat

Staat: 11-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.300 - Kunststofwartelplaat met membranen, voor AX

Kunststof alleen met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.

Functies

| | |
|---|--|
| Bestelnr. | SZ 2561.300 |
| Product omschrijving | Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren. |
| Materiaal | Kunststof volgens UL 94-V0 |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7035 |
| Opmerking | De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen |
| Afmetingen | Breedte: 256 mm Diepte: 149 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: AX |
| Wartelplaat | Afmetingen: 1 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 bij correcte montage |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max. | 15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,36 kg |
| Brutogewicht | 0,365 kg |
| Douanetariefnummer | 39269097 |

Functies

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Product omschrijving | SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, met membranen, BD: 256x149 mm, voor wartelplaten, grootte 1 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|