

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Kunststof wartelplaten

Staat: 4-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.010 - Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten

Met uitdrukpoorten voor kabelwartels.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2562.010
Product omschrijving	Met uitdrukpoorten voor kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Afmetingen	Breedte: 339 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 4
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,95 kg
Brutogewicht	1 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211

# Funcities

---

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	SZ Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 4, RAL 7035

---