Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.010
Kunststof wartelplaten

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2563.010 - Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten

Met uitdrukpoorten voor kabelwartels.

Functies

Bestelnr.	SZ 2563.010
Product omschrijving	Met uitdrukpoorten voor kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
Afmetingen	Breedte: 530 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 5
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	1,75 kg
Brutogewicht	1,949 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211

Functies

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	SZ Kunststof wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 5, RAL 7035