

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.100

Metalen wartelplaat

Staat: 25-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.100 - Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoorten

Gaten voor de wartels eenvoudig met een schroevendraaier verwijderen, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.

Funcities

Bestelnr.	SZ 2563.100
Product omschrijving	De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Afmetingen	Breedte: 534 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 5
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66 bij montage in de gebruikelijke positie, onder
Number knockouts	1 12 11 8 4

Funcities

Metric diameter	M12
	M20
	M25
	M32
	M40

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Nettogewicht	0.96
--------------	------

Brutogewicht	1.004
--------------	-------

Douanetariefnummer	73079100
--------------------	----------

EAN	4028177390874
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404797
-----------------	----------

ETIM 9	EC000211
--------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------
