Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.300
Kunststofwartelplaat

Staat: 4-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2563.300 - Kunststofwartelplaat met membranen, voor AX

Kunststof alleen met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.

Functies

Bestelnr.	SZ 2563.300
Product omschrijving	Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Afmetingen	Breedte: 447 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX
Wartelplaat	Afmetingen: 3
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max.	36 x 5-11 46 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,61 kg
Brutogewicht	0,63 kg
Douanetariefnummer	39269097

Functies

ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, met membranen, BD: 447x149 mm, voor wartelplaten, grootte 3

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA