

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2564.300

Kunststofwartelplaat

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2564.300 - Kunststofwartelplaat met membranen, voor AX

Kunststof alleen met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.

Functies

Bestelnr.	SZ 2564.300
Product omschrijving	Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Afmetingen	Breedte: 534 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX
Wartelplaat	Afmetingen: 4
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max.	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,7 kg
Brutogewicht	0,736 kg

Functies

Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, met membranen, BD: 534x149 mm, voor wartelplaten, grootte 4

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------