

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.300

Kunststoffwartelplatte

Staat: 7-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.300 - Kunststofwartelplaat met membranen, voor AX

Kunststof alleen met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.

Functies

| | |
|---|--|
| Bestelnr. | SZ 2565.300 |
| Product omschrijving | Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren. |
| Materiaal | Kunststof volgens UL 94-V0 |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7035 |
| Opmerking | De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen |
| Afmetingen | Breedte: 301 mm Diepte: 221 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: AX |
| Wartelplaat | Afmetingen: 5 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 66 bij correcte montage |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max. | 30 x 5-11 40 x 10-15 5 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54 1 x 50-110 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,585 kg |
| Brutogewicht | 0,59 kg |
| Douanetariefnummer | 39269097 |

Functies

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Product omschrijving | SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, met membranen, BD: 301x221 mm, voor wartelplaten, grootte 5 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|