

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.200

Kunststof wartelplaat, modulair

Staat: 20-6-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.200 - Kunststof wartelplaat, modulair met metrische uitdrukpoort, voor AX

De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.

Functies

Bestelnr.	SZ 2566.200
Product omschrijving	De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 rechthoekige uitsparing voor de opname van 10 afdichtingselementen, klein
Number of rectangular cutouts	6
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 1 x M32 1 x M40 1 x M50
Afmetingen	Breedte: 401 mm Diepte: 221 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX
Wartelplaat	Afmetingen: 6
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...80 °C

Funcities

Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66 bij correcte montage
------------------------------------	----------------------------

Typekeuring volgens UL 50E	Type 1, 12
----------------------------	------------

Number knockouts	4 5 5 4 1 1 1
------------------	---------------------------------

Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50
-----------------	---

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Gewicht/VE	0,56 kg
------------	---------

Douanetariefnummer	39269097
--------------------	----------

EAN	4028177938441
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000211
----------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------