

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.200

Kunststof wartelplaat, modulair

Staat: 29-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.200 - Kunststof wartelplaat, modulair met metrische uitdrukpoort, voor AX

De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en versterkingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.



Funcities

| | |
|---|--|
| Bestelnr. | SZ 2566.200 |
| Product omschrijving | De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en versterkingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk. |
| Materiaal | Kunststof volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 rechthoekige uitsparing voor de opname van 10 afdichtingselementen, klein |
| Number of rectangular cutouts | 6 |
| Opmerking | De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen |

Functies

| | |
|------------------------------------|---|
| Aantal metrische uitdrukpoorten | 4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 1 x M32 1 x M40 1 x M50 |
| Afmetingen | Breedte: 401 mm Diepte: 221 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: AX |
| Wartelplaat | Afmetingen: 6 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...80 °C |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 bij correcte montage |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Brutogewicht | 0,56 kg |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Product omschrijving | SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, voor kabeldoorvoer, modulair, met uitdrukpoorten, BD: 401x221 mm, voor wartelplaten, grootte 6 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|