

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2567.200

# Kunststof wartelplaat, modulair

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2567.200 - Kunststof wartelplaat, modulair met metrische uitdrukpoort, voor AX

De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en versterkingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.



## Funcities

Bestelnr.	SZ 2567.200
Product omschrijving	De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en versterkingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 rechthoekige uitsparing voor de opname van 10 afdichtingselementen, klein
Number of rectangular cutouts	6
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen

# Functies

---

Aantal metrische uitdrukpoorten	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 3 x M32 1 x M40 1 x M50
Afmetingen	Breedte: 436 mm Diepte: 221 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX
Wartelplaat	Afmetingen: 7
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...80 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,58 kg
Brutogewicht	0,601 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, voor kabeldoorvoer, modulair, met uitdrukpoorten, BD: 436x221 mm, voor wartelplaten, grootte 7

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------