

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.450

Wartelplaat tweedelig met elastisch klemprofiel

Staat: 18-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.450 - Wartelplaat tweedelig met elastisch klemprofiel voor AX

De gedeelde wartelplaat is eenvoudig aan de kast/behuizing te monteren en biedt diverse inbouwmogelijkheden. Voor een eenvoudige invoer van kabels met of zonder connectoren in de kast/behuizing. De speciale boringen in de wartelplaat waarborgen een automatische potentiaalvereffening bij het vastschroeven. Bouten, klemmen of aardingskabels zijn niet meer nodig.

Functies

| | |
|-------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 2567.450 |
| Uitvoering | tweedelig |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Opmerking | De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen Bij de inbouw in kasten met een breedte van > 760 mm zijn 2 LE nodig |
| Afmetingen | Breedte: 436 mm Diepte: 221 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: AX |
| Geschikt voor bestelnr. | 1260.000 1339.000 1360.000 1376.000 1059.000 1091.000 1116.000 1261.000 |
| Wartelplaat | Afmetingen: 7 |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Nettogewicht | 1,4 kg |
| Brutogewicht | 1,46 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 5,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Product omschrijving | SZ Metalen wartelplaat, tweedelig, voor AX, met elastisch klemprofiel, BD: 436x221 mm, voor wartelplaten grootte 7 |