

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2573.100 Metalen wartelplaat

Staat: 29-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2573.100 - Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoort, voor AX

De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.

Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr. | AX 2573.100 |
| Product omschrijving | De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | RAL 7035 |
| Opmerking | De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen |
| Aantal metrische uitdrukpoorten | 4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40 |
| Afmetingen | Breedte: 447 mm Diepte: 149 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: AX |
| Wartelplaat | Afmetingen: 3 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 bij correcte montage |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12K |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,81 kg |
| Brutogewicht | 0,82 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,1 kg CO2 eq (Cat B) |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Product omschrijving | SZ Metalen wartelplaat, voor AX, met metrische uitdrukpoorten, BD: 447x149 mm, voor wartelplaten, grootte 3 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|