Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Afdichtingsframe, modulair

Staat: 10-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2583.100 - Afdichtingsframe, modulair

Voor universele toepassing aan alle vlakken en wanden, voor de invoer van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met connector. Montage ook in 24- resp. 16-polige connectoruitsparingen mogelijk.

Functies

Bestelnr.	AX 2583.100
Uitvoering	voor 10 afdichtingselementen, klein
Product omschrijving	Voor universele toepassing aan alle vlakken en wanden, voor de invoer van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met connector. Montage ook in 24- resp. 16-polige connectoruitsparingen mogelijk.
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Levering	Afdichting Vergrendelingsframe
Noodzakelijke uitsparing	113,5 x 46 mm (24-polig)
Afmetingen	Breedte: 153,08 mm Diepte: 70,08 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 66
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,13 kg
Brutogewicht	0,148 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Functies

Product omschrijving	SZ Afdichtingsframe, voor kabeldoorvoer, modulair, voor 10 afdichtingselementen, klein of, voor connectoruitsparingen 24-polig

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)