

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100 Mastbevestiging

Staat: 28-3-2023 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Mastbevestiging voor AX, KX, AX kunststof, AX IT, CS-wandbehuizingen

Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.



Functies

Bestelnr.	AX 2584.100
Product omschrijving	Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.
Materiaal	Profielen, klemprofiel: plaatstaal Spanband: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Profiel, klemprofiel: verzinkt
Levering	2 profielen, 600 mm lang 4 klemprofielen 2 spanbanden 4 spanbeugels 4 zelfsnijdende schroeven M10 voor montage aan de kast
Opmerking	Only suitable for enclosures up to a width of 600 mm.
Technische gegevens	Voor mastdiameter: Ø van 40 tot 170 mm Voor mastgrootte: □ van 50 tot 150 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX KX AX kunststof AX IT CS wandbehuizingen AX outdoor housing

Funcities

Typekeuring volgens UL 50E	Type 1, 3R, 4, 12
Leveringseenheid	2 st.
Gewicht/VE	1,92 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0
Douanetariefnummer	83024900
EAN	4028177940598
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Goedkeuringen

Goedkeuringen	GOST UL + C-UL - FTTA
---------------	--------------------------