

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.570 Systeemvensters

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.570 - Stroomvensters voor VX, TS, VX SE

Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.



Functies

Bestelnr.	FT 2735.570
Uitvoering	30-profiel
Product omschrijving	Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.
Materiaal	Spuitsgietaluminium profiel met zinkspuitwerk hoekstukken en éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak	Basisraam: poedercoating RAL 7035 Scharnier- en sluitprofiel: geëloxeerd, blank
Value base frame	Van éénlaags veiligheidsglas: hoge resistentie tegen oplosmiddelen en krassen, antistatisch, gering verwondingsgevaar bij breuk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm) Scharnier met een openingshoek van 180°, eenvoudig in te hangen

Funcities

Value base frame	Gemakkelijk aan de deur vast te schroeven door aangepaste afmetingen (deurverstevigingsprofielen als boorsjabloon te gebruiken). Hoogte eenvoudig aan te passen Stabiliseert de deuruitsparing. Dekt de zijkanten van de uitsparingen af De afdichting blijft vrij van vuil, de ruit kan niet worden verwijderd en bij het openen van de deur komt er geen vuil en water achter het venster terecht. Profielframe met een hoogte van 30 mm of 60 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54
Opmerking	Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm) Niet geschikt voor buitenopstellingen
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE Breedte: = 800 mm
Afmetingen	Breedte: 700 mm Hoogte: 370 mm Diepte: 47 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 563 mm Zichtvensterhoogte: 298 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)	33 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,619 kg
Brutogewicht	4,9 kg
Douanetariefnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Funcities

Product omschrijving

FT Systeemvenster, voor VX, TS, VX SE, 33 mm profiel, BHD:
700x370x47 mm, voor B: 800 mm

Goedkeuringen

Certificaten

Beschermklasse