

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2762.010 Zichtvenster

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2762.010 - Zichtvenster voor AX

Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.



Functies

| | |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr. | FT 2762.010 |
| Uitvoering | 60-profiel |
| Product omschrijving | Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen. |
| Materiaal | Frame: aluminium, blank geëloxeerd Ruit: acrylglas |
| Levering | Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 54 |
| Geschikt voor bestelnr. | 1012.000 1076.000 1376.000 |
| Geschikt voor | Behuizingstype: AX Breedte: = 600 mm Hoogte: = 760 mm |
| Afmetingen | Breedte: 597 mm Hoogte: 757 mm Diepte: 62 mm |

Funcities

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zichtbare vlakken | Zichtvensterbreedte: 537 mm Zichtvensterhoogte: 697 mm |
| Opbouwdiepte voor componenten (max.) | 58 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 4,482 kg |
| Brutogewicht | 4,682 kg |
| Douanetariefnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | FT Zichtvenster, BHD: 597x757x62 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen |