Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2762.010
Zichtvenster

Staat: 9-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

FT 2762.010 - Zichtvenster voor AX

Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.





Functies

Bestelnr.	FT 2762.010
Uitvoering	60-profiel
Product omschrijving	Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.
Materiaal	Frame: aluminium, blank geëloxeerd Ruit: acrylglas
Levering	Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 54
Geschikt voor bestelnr.	1012.000 1076.000 1376.000
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte: = 600 mm Hoogte: = 760 mm
Afmetingen	Breedte: 597 mm Hoogte: 757 mm Diepte: 62 mm

© Rittal 2026

Functies

Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 537 mm Zichtvensterhoogte: 697 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)	58 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,482 kg
Brutogewicht	4,682 kg
Douanetariefnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	FT Zichtvenster, BHD: 597x757x62 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen