Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2789.000

Acrylglas afdekkap

Staat: 1-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

FT 2789.000 - Acrylglas afdekkap

Ter bescherming van signalerings- en bedieningselementen in standaard 19"- of metrische afmetingen.

Functies

Bestelnr.	FT 2789.000
Uitvoering	metrisch
Product omschrijving	Met veiligheidssluiting nr. 3524 E.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken Ruit: acrylglas, rookkleur
Levering	Incl. scharnieren en bevestigingsmateriaal. Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 54
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 400 mm Diepte: 47,5 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 560 mm Zichtvensterhoogte: 379,5 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)	43 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,46 kg
Brutogewicht	2,68 kg
Douanetariefnummer	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Functies

Product omschrijving	FT Acrylglas afdekkap, metrisch, 600x400x47,5 mm BxHxD, spuitgietaluminium profielen, met veiligheidssluiting nr. 3524 E

© Rittal 2026