Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.121

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm

Staat: 4-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AX 2820.121 - Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor AX

Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats. Af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.

Functies

Bestelnr.	AX 2820.121
Product omschrijving	Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats, af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
Materiaal	Sokkelhoekstuk: plaatstaal Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal Hoekafdekking: kunststof
Kleur	RAL 9005
Levering	4 sokkelhoekstukken, 100 mm hoog 4 hoekafdekkingen 2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelelementen, zijkant nodig De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte: = 1.200 mm
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	6,59 kg

Functies

Brutogewicht	6,66 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	AX Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 1200 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA