


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2830.122

Plinten, voor en achter

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2830.122 - Plinten, voor en achter voor AX

De sokkelplinten voor en achter bieden een royale opening voor optimale toegang tot de schroefplaatsen en een eenvoudige kabelinvoer.



Functies

Bestelnr.	AX 2830.122
Uitvoering	nieuwe uitvoering
Materiaal	Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Kleur	RAL 9005
Levering	2 sokkelplinten, voor/achter
Opmerking	Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelementen, zijkant nodig De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
Afmetingen	Hoogte: 200 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	6 kg
Brutogewicht	6,163 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

Funcities

ECLASS 8.0

27182003

Product omschrijving

AX-sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 1200 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTTA