

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2859.000 Stelvoeten

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2859.000 - Stelvoeten voor VX, TS, VX SE in roestvaststaal

Voor montage aan behuizingen, voor een eenvoudige reiniging van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden van ± 15 mm.

Functies

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | SO 2859.000 |
| Product omschrijving | Voor montage aan behuizingen, voor een eenvoudige reiniging van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden van ± 15 mm. |
| Voordelen | Ongehinderde toegang voor bijvoorbeeld vloerreiniging |
| Toepassingsgebieden | Vereffening van bodemoneffenheden op de locatie van max. 15 mm |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Max. belastbaarheid (statisch) per component | 350 kg |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX TS VX SE PC |
| Instelbereik | 85 - 115 mm |
| Leveringseenheid | 4 st. |
| Nettogewicht | 3,184 kg |
| Douanetariefnummer | 73181900 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Product omschrijving | SO Stelvoet, voor VX, TS, VX SE, H: 85 - 115 mm, roestvaststaal, 1.4301 |