

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2899.400**

**Trapvormige nippel**

Staat: 14-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2899.400 - Trapvormige nippel Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm

Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.



## Functies

Bestelnr.	SZ 2899.400
Product omschrijving	Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.
Toepassingsgebieden	Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm
Materiaal	Invoertule/mantel: thermoplastisch elastomeer
Afmetingen	Schroefdraad: M40
Voor wanddikte (max.)	1,5 - 4,5 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 bij zorgvuldige kabelinvoer
Voor kabel-Ø	13 - 34 mm
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	0,14 kg
Brutogewicht	0,155 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

# Funcities

---

Product omschrijving

SZ Trapvormige nippel voor kabelinvoer, M40, afdichtingsbereik  
13-34 mm, kunststof