

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.100 Kastbinnenventilator

Staat: 6-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.100 - Kastbinnenventilator

Ter voorkoming van warmtenesten in het kastsysteem en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve klimatiseringscomponenten.



## Functies

Bestelnr.	SK 3108.100
Product omschrijving	Ter voorkoming van warmtenesten en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve kastklimatiseringscomponenten. Langs twee assen verstelbaar. Bevestiging aan het profielframe. Cascadering van meerdere ventilatoren mogelijk door snelklemmenstrook.
Levering	Compleet aansluitgereed met axialventilator Vergrendelbare zwenkinrichting Bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 19 W Bij 60 Hz: 18 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,12 A Bij 60 Hz: 0,11 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,94 kg
Brutogewicht	1,126 kg
Douanetariefnummer	84145915

# Funcities

---

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Kastbinnenventilator, luchtverplaatsting 160 m <sup>3</sup> /h, 230V

---

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------