

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3129.100

Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm

Staat: 12-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3129.100 - Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm met regeling

Compleet aansluitgerede wandwarmtewisselaareenheid met regeling en digitale temperatuurindicator.

Functies

| | |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr. | SK 3129.100 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Product omschrijving | Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Compleet aansluitgerede Steekbare aansluitklemmenstrook Potentialvrij contact bij te hoge temperatuur Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal |
| Specifieke warmtecapaciteit | 60 W/K |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | Extern circuit bij 50 Hz: 860 m ³ /h Extern circuit bij 60 Hz: 900 m ³ /h Intern circuit bij 50 Hz: 860 m ³ /h Intern circuit bij 60 Hz: 900 m ³ /h |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,75 A Bij 60 Hz: 0,8 A |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm Hoogte: 950 mm Diepte: 225 mm |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A |
| Temperatuurregeling | Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C) |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 °C...55 °C |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | Intern circuit IP 54 Extern circuit IP 34 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 20,664 kg |
| Brutogewicht | 22,752 kg |
| Douanetariefnummer | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |
| Product omschrijving | SK Lucht/lucht-warmtewisselaar tbv wandmontage, specifieke warmtecapaciteit 60W/K, 230V 50/60Hz, 400x950x225 mm BxHxD, RAL 7035, met regeling |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |