Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3130.100

# Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm

Staat: 21-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SK 3130.100 - Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm met regeling

Compleet aansluitgerede wandwarmtewisselaareenheid met regeling en digitale temperatuurindicator.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SK 3130.100 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Product omschrijving | Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Compleet aansluitgereed<br>Steekbare aansluitklemmenstrook<br>Potentiaalvrij contact bij te hoge temperatuur<br>Boorsjabloon<br>Bevestigingsmateriaal |
| Specifieke warmtecapaciteit | 90 W/K |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | Extern circuit bij 50 Hz: 850 m³/h<br>Extern circuit bij 60 Hz: 945 m³/h<br>Intern circuit bij 50 Hz: 850 m³/h<br>Intern circuit bij 60 Hz: 945 m³/h |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 1,35 A<br>Bij 60 Hz: 1,8 A |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm<br>Hoogte: 1.580 mm<br>Diepte: 215 mm |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A |
| Temperatuurregeling | Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C) |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 °C...55 °C |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | Intern circuit IP 54<br>Extern circuit IP 34 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 37,05 kg |
| Brutogewicht | 39 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Douanetariefnummer | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |
| Product omschrijving | SK Lucht/lucht-warmtewisselaar tbv wandmontage, specifieke warmtecapaciteit 90W/K, 230V 50/60Hz, 400x1580x215 mm BxHxD, RAL 7035, met regeling |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |