

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

Drukventilatoren voor 482,6 mm (19")

Staat: 11-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - Drukventilatoren voor 482,6 mm (19")

Luchtverplaatsing 320 m³/h

2 HE drukventilatoren met tot 320 m³/h luchtcapaciteit. Het lage geluidsniveau van 52 dB maakt toepassing in kantooromgeving mogelijk.

Functies

Bestelnr.	SK 3144.000
Product omschrijving	Ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau kenmerken zich ten opzichte van andere ventilatoren vooral door de brede luchtstrook met daarbij een gunstig geluidsniveau.
Kleur	RAL 9005
Levering	Compleet aansluitgereed Filtermat
Toerental	2.245 rpm
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 37 W Bij 60 Hz: 46 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,16 A Bij 60 Hz: 0,22 A
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Hoogte: 88 mm Diepte: 163 mm
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 52 dB(A) Bij 60 Hz: 62 dB(A)
Max. stat. drukverschil	65 - 70 Pa
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C
Intern circuit bij 50 Hz	320 m ³ /h
Intern circuit bij 60 Hz	330 m ³ /h
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	2,2 kg
Brutogewicht	2,4 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Drukventilatoren voor 19 inch, luchtverplaatsing 320 m ³ /h, 230V, 482,6x88x158 mm BxHxD

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit