

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3145.000

Drukventilatoren voor 482,6 mm (19")

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3145.000 - Drukventilatoren voor 482,6 mm (19")

Luchtverplaatsing 320 m³/h

2 HE drukventilatoren met tot 320 m³/h luchtcapaciteit. Het lage geluidsniveau van 52 dB maakt toepassing in kantooromgeving mogelijk.

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| Bestelnr. | SK 3145.000 |
| Product omschrijving | Ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau kenmerken zich ten opzichte van andere ventilatoren vooral door de brede luchtstrook met daarbij een gunstig geluidsniveau. |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Compleet aansluitgereed Filtermat |
| Toerental | 2.245 rpm |
| Nominale spanning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 37 W Bij 60 Hz: 46 W |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,32 A |
| Afmetingen | Breedte: 482,6 mm Hoogte: 88 mm Diepte: 158 mm |
| Geluidsniveau | Bij 50 Hz: 52 dB(A) Bij 60 Hz: 62 dB(A) |
| Max. stat. drukverschil | 65 - 70 Pa |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10 °C...55 °C |
| Intern circuit bij 50 Hz | 320 m ³ /h |
| Intern circuit bij 60 Hz | 330 m ³ /h |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,3 kg |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Brutogewicht | 2,388 kg |
| Douanetariefnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Product omschrijving | SK Drukventilatoren voor 19 inch, luchtverplaatsing 320 m ³ /h, 115V, 482,6x88x158 mm BxHxD |

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit