

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Dakventilator, dakontluchting

Staat: 31-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Dakventilator, dakontluchting

Inbouw in alle voldoende grote dakoppervlakken, luchtcapaciteit 360 m³/h.

Funcities

Bestelnr.	SK 3148.007
Uitvoering	Zonder ventilator
Productwijziging	Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.700 benodigd.
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Afdichtings- en bevestigingsmateriaal Boorsjabloon
Afmetingen	Breedte: 420 mm Hoogte: 65 mm Diepte: 340 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 345 mm Uitsparingsdiepte: 265 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 43
Opmerking	Door de aanvullende inbouw van de filterhouder met filtermat kan met de dakontluchting 3148.007 beschermklasse IP 44 worden bereikt
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...60 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,644 kg
Brutogewicht	2,844 kg
Douanetariefnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Dakontluchting zonder ventilator, 420x65x340mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035