


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.007

Dakventilator, dakontluchting

Staat: 21-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.007 - Dakventilator, dakontluchting

Inbouw in alle voldoende grote dakoppervlakken, luchtcapaciteit 360 m³/h.

Functies

Bestelnr.	SK 3149.007
Uitvoering	Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator
Productwijziging	Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.700 benodigd.
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Afdichtings- en bevestigingsmateriaal Boorsjabloon Aansluitkabel (3 m)
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 42 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,2 A
Afmetingen	Breedte: 420 mm Hoogte: 95 mm Diepte: 340 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 345 mm Uitsparingsdiepte: 265 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 43
Opmerking	Door de aanvullende inbouw van de filterhouder met filtermat kan met de dakontluchting 3148.007 beschermklasse IP 44 worden bereikt
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...60 °C
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 53 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,824 kg

Functies

Brutogewicht	6,131 kg
Douanetariefnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Dakventilator, luchtverplaatsing 360 m ³ /h, 230V, 420x94x340 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Fabrikantverklaring
--------------	---------------------