


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.420

TopTherm dakventilatoren

Staat: 20-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.420 - TopTherm dakventilatoren voor TS 8

Dakventilatoren voor TS passen exact in de uitsparingen van TopTherm-dakmontage-koelaggregaten. De montage kan ook op alle voldoende grote dakoppervlakken plaatsvinden. Bij vervangende artikelen van de productfamilie VX IT zijn de montageuitsparingen niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat bij VX IT is het adapterraam 5050.701 benodigd.

Functies

Bestelnr.	SK 3149.420
Product omschrijving	De actieve dakventilatoren passen precies in de uitsparingen van de TopTherm dakmontage-koelaggregaten met lage en middelhoge vermogens.
Productwijziging	Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij blijvend gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.701 benodigd.
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 120 W Bij 60 Hz: 170 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,55 A Bij 60 Hz: 0,88 A
Afmetingen	Breedte: 550 mm Hoogte: 125 mm Diepte: 370 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 475 mm Uitsparingsdiepte: 260 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 43
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C

Functies

Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 68 dB(A) Bij 60 Hz: 69 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	9,119 kg
Brutogewicht	9,599 kg
Douanetariefnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Dakventilator, luchtverplaatsing 400 m³/h, 230V, 550x125x370 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------